

AvanseeTM Preset

アバンシプリセット(小切開対応モデル)製品概要

製品名	アバンシプリセット	
モデル名	PN6AS	
切開創口サイズ	強角膜切開	2.4mm以上
	角膜切開	2.6mm以上
適用眼内レンズ	AN6KA(搭載)	
レンズ度数範囲	+6.0~+9.0D (1.0Dステップ) +10.0D~+26.0D (0.5Dステップ)	

搭載眼内レンズ：アバンシ

通常在庫度数範囲	+6.0D~+9.0D (1.0Dステップ) +10.0D~+30.0D (0.5Dステップ)	モデル	
A定数*	118.7		
光学部材料	架橋アクリルポリマー		
支持部材料	PVDF(ポリフッ化ビニリデン)		
全長/光学部径	13.0mm/6.0mm		
支持部角度	5°		

*A定数は、あくまでも参考としてお考え下さい。使用度数をより厳密に算出される場合は、ご使用の装置や先生方のご経験に基づき、独自の数値で計算されることをおすすめします。

アバンシ ラインナップ

発売準備中



- 販売名: アバンシプリセット
- モデル名: PN6A
- 一般名称: 挿入器付後房レンズ
- 機器分類: クラスⅢ(高度管理医療機器)
- 承認番号: 22100BZX00979000



- 販売名: アバンシプリセット
- モデル名: PN6AS
- 一般名称: 挿入器付後房レンズ
- 機器分類: クラスⅢ(高度管理医療機器)
- 承認番号: 22100BZX00979000



- 販売名: アバンシプリセット
- モデル名: PU6
- 一般名称: 挿入器付後房レンズ
- 機器分類: クラスⅢ(高度管理医療機器)
- 承認番号: 22100BZX00979000



- 販売名: アバンシ
- モデル名: AN6KA, AN6MK
- 一般名称: 後房レンズ
- 機器分類: クラスⅢ(高度管理医療機器)
- 承認番号: 21800BZZ10026000



- 販売名: アバンシ
- モデル名: AU6K
- 一般名称: 後房レンズ
- 機器分類: クラスⅢ(高度管理医療機器)
- 承認番号: 21800BZZ10026000



- 販売名: メドショット
- モデル名: M3B
- 一般名称: 単回使用眼内レンズ挿入器
- 機器分類: クラスⅡ(管理医療機器)
- 認証番号: 219AGBZX00138000



製造販売元 興和株式会社
(資料請求先) 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

販売元 興和創薬株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

14.6作成(1.0)AVL-9
(No.30374)